

## Elcometer Kit d'inspection & de détection des piqûres

Le Kit d'inspection & de détection des piqûres Elcometer 270 utilise la technique de l'éponge humide. De par sa conception, il se présente comme la nouvelle référence en matière de détecteurs à l'éponge humide: instrument de haute qualité offrant les mêmes accessoires qu'un détecteur haute tension.

Le Kit d'inspection est livré sans l'instrument principal; ajoutez simplement le code article du modèle souhaité à votre commande.

Modèle	Description
D270----3	Elcometer 270/3 Détecteur de porosité (9V & 90V)
D270----4	Elcometer 270/4 Détecteur de porosité (9V; 67,5V & 90V)



### NORMES:

AS 3894.2, ASTM D 5162-A, ASTM G6, ASTM G62-A, BS 7793-2, ISO 8289-A, ISO 14654, JIS K 6766, NACE RP 0188, NACE SP 0188, NACE TM0384

### Caractéristiques Techniques

Modèle	Description
T27018191	Elcometer 270 Kit d'inspection
Liste de colisage	Support de sonde séparée avec poignée et câble, support de sonde rouleau, câble de retour signal 10m (32'), tiges d'extension, rallonge télescopique, clip ceinture, flacon d'agent de mouillage, piles AA, éponge plate de rechange, éponge rouleau de rechange

Le Kit est livré sans l'instrument principal.

### Accessoires

	<b>Tige standard</b> T27016867 Eponge plate pour répondre à la plupart des besoins <b>Set éponge plate de rechange</b> T27018050 Lot de 3 éponges; 150 x 60 x 25mm (6 x 2,3 x 1")		<b>Éponge rouleau et son support</b> T27016960 Idéal pour contrôler des surfaces étendues <b>Eponge rouleau de rechange</b> T27018051
	<b>Adaptateur séparé</b> T27016999 avec clip ceinture – convertit l'appareil en détecteur de porosité séparé <b>Adaptateur tige télescopique</b> T27016998 avec clip ceinture – extension à 1m (39"), idéal pour les sols ou les zones en hauteur		<b>Tige d'extension</b> T27016965 Extensions 420mm (16,5") pour « prolonger le bras » de l'opérateur. Des extensions supplémentaires peuvent être connectées les unes aux autres
	<b>Liquide de contact</b> T27018024 Flacon 50ml (1,7floz) – facilite la détection de piqûres. Ajoutez-le simplement à l'eau utilisée pour humidifier l'éponge		<b>Câble de retour – 4m (13")</b> T99916954 livré en standard, complet, avec pince crocodile et connecteur <b>Câble de retour – 10m (32")</b> T99916996 livré complet sur un enrouleur avec pince et connecteur